



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, – 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Nagy teljesítményű világítótest a többemeletes homlokzatok és felületek erős fénnel való megvilágításához minimális távolságról; az RGBW és RGBA változatok bővített színpalettát és fehér fényt biztosítanak egyetlen lámpatestben.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	RGBW
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	PC [Polikarbonát bura]
A lámpatest fényszóródása	30° x 60°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL and cUL mark
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	305 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékosági osztály	G
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC jel	FCC Class A

ColorGrazе MX4 Powercore

Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-regisztrációs szám	887819

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	628 lm
A LED-es világítótест kezdeti hatásfoka	34,9 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	18.5 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	75000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	65000


Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok

Teljes termék kód	871829161980299
A termék megrendelési neve	BCS559 30x60 RGBW L305
EAN/UPC - termék	8718291619802
Rendelési kód	423-000001-03
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503704684
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalógusszám	423-000001-03
A katalógusszám leírása	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Méretezett rajza



BCS559 30x60 RGBW L305

