



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, - 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Armaturløs med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	RGBW
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	305 mm

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merke	FCC Class A

ColorGrazе MX4 Powercore


vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	887819
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	628 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	34,9 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	18.5 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	70000
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	65000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161980299
Produktnavn for bestilling	BCS559 30x60 RGBW L305
EAN/UPC – produkt	8718291619802
Bestillingskode	423-000001-03
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503704684
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalognummer	423-000001-03
Katalognummerbeskrivelse	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Målskisse



BCS559 30x60 RGBW L305

