

PHILIPS

Lighting



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, - 60° x 30° Beam Angle,
305 mm (1 ft)

Nagy teljesítményű világítótest a többemeletes homlokzatok és felületek erős fényvel való megvilágításához minimális távolságról; az RGBW és RGBA változatok bővített színpalettát és fehér fényt biztosítanak egyetlen lámpatestben.

Termék adatok

Általános információ		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Szabályozható	Igen
A fényforrás színe	RGBW	Mechanika és tokozás	
Cserélhető fényforrás	Nem	Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Vezérlővel együtt	Igen	Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse típusa	PC [Polikarbonát bura]	Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
A lámpatest fényszóródása	60° x 30°	Hossz	305 mm
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	CE mark	Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
UL jelölés	UL and cUL mark	Energiatakarékosági osztály	G
Működtetés és elektronika		Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Bemeneti feszültség	100 to 277 V	Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz	FCC jel	FCC Class A

ColorGrazе MX4 Powercore

Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-regisztrációs szám	887820

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	634 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	34,8 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	18.5 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	75000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	65000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termék kód	871829161981999
A termék megrendelési neve	BCS559 60x30 RGBW L305
EAN/UPC - termék	8718291619819
Rendelési kód	423-000001-04
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503704685
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalógusszám	423-000001-04
A katalógusszám leírása	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Méretezett rajza



BCS559 60x30 RGBW L305

