



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Oprawa o dużej mocy do intensywnego oświetlania wielopiętrowych fasad i powierzchni przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Wersje RGBW i RGBA w jednej obudowie łączą rozszerzoną paletę światła barwnego i białego.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i ściemnianie	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Ściemnialna	tak
Barwa źródła światła	RGBW	Mechanika i korpus	
Wymienne źródło światła	brak	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Zawiera zasilacz	tak	Materiał optyki	PC
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	9° x 9°	Długość	609 mm
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Zatwierdzenie i aplikacja	
Znak CE	CE	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Oznaczenie UL	UL/cUL	Klasa energooszczędności	G
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Napięcie wejściowe	100-277 V	Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G


ColorGrazе MX4 Powercore

Numer rejestracji EPREL	887821
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	1310 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	36,3 lm/W
Moc znamionowa	37 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	75000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	65000

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829161982699
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS559 9 RGBW L609
EAN/UPC - Produkt	8718291619826
Kod zamówienia	423-000001-05
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503704686
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Numer katalogowy	423-000001-05
Catalog Number Description	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Rysunki techniczne



BCS559 9 RGBW L609

