



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Armaturløs med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	RGBW
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	15° x 30°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	610 mm

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGrazе MX4 Powercore


EPREL-registreringsnummeret er:	887823
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1244 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	34,4 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	37 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	70000
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	65000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161984099
Produktnavn for bestilling	BCS559 15x30 RGBW L609
EAN/UPC – produkt	8718291619840
Bestillingskode	423-000001-07
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503704688
Net Weight (Piece)	0,825 kg
Katalognummer	423-000001-07
Katalognummerbeskrivelse	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Målskisse



BCS559 15x30 RGBW L609

