



# ColorGrazе MX4 Powercore

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Светильник с высокой светоотдачей для яркого освещения фасадов и поверхностей многоэтажных зданий с минимальными перепадами уровня освещенности, спектры RGBW и RGBA обеспечивают расширенную цветовую палитру и наличие белого цвета в одном светильнике.

## Данные о продукции

| Общая информация                |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Код лампового семейства         | LED-HB [ LED High Brightness]  |
| Цвет источника света            | RGBW                           |
| Сменный источник света          | No                             |
| Драйвер в комплекте             | Yes                            |
| Тип оптического плафона/линзы   | PC [ Polycarbonate bowl/cover] |
| Распределение света светильника | 15° x 30°                      |
| Класс защиты по МЭК             | Класс безопасности I           |
| Маркировка CE                   | CE mark                        |
| Метка UL                        | UL and cUL mark                |

## Эксплуатационные и электрические характеристики

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Входное напряжение | 100 to 277 V |
| Входная частота    | 50–60 Hz     |

| Системы управления и регулировка яркости света |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Возможность изменения яркости света            | Yes |

## Механические компоненты и корпус

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Материал корпуса                 | Формованный алюминий |
| Оптический материал              | Polycarbonate        |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат         |
| Длина                            | 610 mm               |

## Соответствие требованиям и область применения

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Код защиты от проникновения                    | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Класс энергоэффективности                      | G                                                 |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                     |
| Стандарт вибрации                              | Complies with ANSI C136.31, 3G                    |

ColorGrazе MX4 Powercore

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Рейтинг вибростойкости        | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| Регистрационный номер в EPREL | 887823                         |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Начальная светототдача                       | 1244 lm   |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 34,4 lm/W |
| Начальная входная мощность                   | 37 W      |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C | 75000  |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C | 70000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C | 70000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C | 65000  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Условия эксплуатации                  |               |
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |

Данные об изделии

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Полный код продукта                   | 871829161984099                                                     |
| Название продукта для заказа          | BCS559 15x30 RGBW L609                                              |
| EAN/UPC — продукт                     | 8718291619840                                                       |
| Код заказа                            | 423-000001-07                                                       |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                                                   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 4                                                                   |
| Материал (SAP)                        | 910503704688                                                        |
| Вес нетто (шт.)                       | 0,825 kg                                                            |
| Номер по каталогу                     | 423-000001-07                                                       |
| Номер по каталогу, описание           | ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



Чертеж размеров

