



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraz MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraz MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuista valkoista valoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGBW
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]
Valaisimen valokeilan hajautus	30° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	610 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Energiatohokkuusluokka	G

ColorGraz MX4 Powercore

Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkevaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-rekisteröintinumero	887824

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1256 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	34,9 lm/W
Ottoteho alussa	37 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	75000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	65000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161985799
Tilaustuotteen nimi	BCS559 30x60 RGBW L609
EAN/UPC – tuote	8718291619857
Tilauskoodi	423-000001-08
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503704689
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Luettelonumero	423-000001-08
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Mittapiirros



BCS559 30x60 RGBW L609

