



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Luminaire LED performant et efficace pour l'éclairage architectural des surfaces et façades ; les options 4 canaux RGBW et RGBA offrent une plus large palette de couleur ainsi que des couleurs blanches de haute qualité, le tout dans un seul et unique produit.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	RGBW
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]
Faisceau du luminaire	60° x 30°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	610 mm

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Classe d'efficacité énergétique	G

ColorGraz e MX4 Powercore

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numéro d'enregistrement EPREL	887825

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	1268 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	34,8 lm/W
Puissance initiale absorbée	37 W

Durées de vie (conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	75000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	70000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	70000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	65000

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829161986499
Nom du produit de la commande	BCS559 60x30 RGBW L609
Code barre produit	8718291619864
Code de commande	423-000001-09
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503704690
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Code catalogue	423-000001-09
Description du code catalogue	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Schéma dimensionnel

