



# ColorGraz MX4 Powercore

## BCS559 9 RGBW L914

RGBW - 9° x 9° - 914 mm

Armatuur met hoge lichtopbrengst voor hoge-intensiteit verlichting van gevels en oppervlakken van meerdere etages met een minimale afstand tot de wand; RGBW- en RGBA-mogelijkheden bieden een uitgebreid kleurenpalet én wit licht in één armatuur.

### Product gegevens

| Algemene informatie               |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Code lampenfamilie                | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Kleur lichtbron                   | RGBW                          |
| Lichtbron vervangbaar             | Nee                           |
| Driver meegeleverd                | Ja                            |
| Type lichtkap/lens                | Polycarbonaat schaal/lichtkap |
| Lichtbundelspreiding armatuur     | 9° x 9°                       |
| IEC beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I           |
| CE-markering                      | CE-markering                  |
| UL-merkteken                      | UL and cUL mark               |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens |                               |
| Ingangsspanning                   | 100 tot 277 V                 |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz                  |
| Regelsystemen en Dimmers          |                               |
| Dimbaar                           | Ja                            |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Geëxtrudeerd aluminium                                                                                                                                                       |
| Optisch materiaal                      | Polycarbonaat                                                                                                                                                                |
| Materiaal lichtkap/lens                | Polycarbonaat                                                                                                                                                                |
| verpakking                             | 914 mm                                                                                                                                                                       |
| Goedkeuring en Toepassing              |                                                                                                                                                                              |
| IP-beschermingsklasse                  | IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]                                                                                                          |
| Slagvastheidcode                       | IK10 [ 20 J, vandalismebestendig]                                                                                                                                            |
| Standaardoptie                         | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
|                                        | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the                                                                                            |

## ColorGraz e MX4 Powercore

standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Initiële lichtstroom            | 1965 lm   |
| Initieel rendement LED-armatuur | 36,3 lm/W |
| Initieel ingangsvermogen        | 55.5 W    |

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Lumen Maintenance 50% at 25°C          | 75000  |
| Reported                               |        |
| Lumen Maintenance 50% at 50°C          | 70000  |
| Reported                               |        |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C          | 100000 |
| Calculated                             |        |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 70000  |
| Lumen Maintenance 70% at 50°C          | 100000 |
| Calculated                             |        |
| Lumen Maintenance 70% at 50°C          | 65000  |
| Reported                               |        |


### Toepassingsomstandigheden

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C |
|-----------------------------|----------------|

### Productgegevens

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Volledige productcode            | 871829161957400    |
| Productnaam voor bestelling      | BCS559 9 RGBW L914 |
| EAN/UPC - Product                | 8718291619574      |
| Bestelcode                       | 61957400           |
| Local Code                       | BCS559RGBW9L9      |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                  |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                  |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910503704691       |
| Netto gewicht (per stuk)         | 3,800 kg           |

## Maatschets



Graze

