



# ColorGraze MX4 Powercore

## ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance; As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

### Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	Regulável	Sim
Cor da fonte de luz	RGBW	<b>Dados mecânicos e de compartimento</b>	
Fonte de luz substituível	Não	Material do compartimento	Aluminum extruded
Controlador incluído	Sim	Material de óptica	PC
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [ Bojo/tampa de policarbonato]	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	9° x 9°	Comprimento	914 mm
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	<b>Aprovação e aplicação</b>	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [ IP66]
Marca UL	UL and cUL mark	Classificação de eficiência energética	G
<b>Dados elétricos e de operação</b>		Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
Tensão de entrada	100-277 V	Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

## ColorGrazе MX4 Powercore

	the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Classificação de vibração</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Número do registro EPREL</b>	887826

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

<b>Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)</b>	1965 lm
<b>Eficiência da luminária LED inicial</b>	36,3 lm/W
<b>Potência de entrada inicial</b>	55.5 W

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

<b>Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada</b>	75000
<b>Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada</b>	70000
<b>Manutenção luminica 70% a 25°C calculada</b>	100000
<b>Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada</b>	70000
<b>Manutenção luminica 70% a 50°C calculada</b>	100000

<b>Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada</b>	65000
---	-------

### Condições de aplicação


<b>Intervalo de temperatura ambiente</b>	-40 to +50 °C
--	---------------

### Dados do produto

<b>Código do produto completo</b>	871829161957400
<b>Nome de produto da encomenda</b>	BCS559 9 RGBW L914
<b>EAN/UPC – Produto</b>	8718291619574
<b>Código de encomenda</b>	423-000001-10
<b>Código local</b>	910503704691
<b>Numerador – Quantidade por embalagem</b>	1
<b>Numerador SAP – Embalagens por exterior</b>	1
<b>Nº do material (12NC)</b>	910503704691
<b>Copiar peso líquido (peça)</b>	3,800 kg
<b>Número de catálogo</b>	423-000001-10
<b>Descrição do número de catálogo</b>	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Desenho dimensional



BCS559 9 RGBW L914

