



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraz MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraz MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuisia valkoista valoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	RGBW	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Kyllä	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]	Mekaaniset tiedot ja runko	
Valaisimen valokeilan hajautus	10° x 60°	Rungon materiaali	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Puristettu alumiini	
CE-merkintä	CE-merkintä	Optiikan materiaali	
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Polykarbonaatti	
Käyttö ja sähkö tiedot		Optisen kuvun/linssin materiaali	
Ottojännite	100 - 277 V	Polykarbonaatti	
		Pituus	
		914 mm	
		Hyväksyntä ja käyttökohteet	
		IP-luokka	
		IP66 [Pölytiivis, suojus vesisuihkulta]	
		Energiatohokkuusluokka	
		G	

ColorGraz MX4 Powercore

Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkevaltasuojaus]
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-rekisteröintinumero	887827

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1857 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	34,9 lm/W
Ottoteho alussa	55.5 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	75000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	70000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	65000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161958100
Tilaustuotteen nimi	BCS559 10x60 RGBW L914
EAN/UPC – tuote	8718291619581
Tilauskoodi	423-000001-11
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503704692
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Luettelonumero	423-000001-11
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Mittapiirros



BCS559 10x60 RGBW L914

ColorGrazе MX4 Powercore

