



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Armatur med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	RGBW
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	10° x 60°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	914 mm
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the


ColorGraz MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-registreringsnummeret er:	887827
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1857 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	34,9 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	55.5 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161958100
Produktnavn for bestilling	BCS559 10x60 RGBW L914
EAN/UPC – produkt	8718291619581
Bestillingskode	423-000001-11
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503704692
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Katalognummer	423-000001-11
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Målskisse



BCS559 10x60 RGBW L914

