



ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance; As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	Sim
Cor da fonte de luz	RGBW	Dados mecânicos e de compartimento	
Fonte de luz substituível	Não	Material do compartimento	Aluminum extruded
Controlador incluído	Sim	Material de óptica	PC
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	10° x 60°	Comprimento	914 mm
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Aprovação e aplicação	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Marca UL	UL and cUL mark	Classificação de eficiência energética	G
Dados elétricos e de operação		Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Tensão de entrada	100-277 V	Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G.
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Special orders are available to conform to	


ColorGrazе MX4 Powercore

	the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número do registro EPREL	887827
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1857 lm
Eficiência da luminária LED inicial	34,9 lm/W
Potência de entrada inicial	55.5 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	75000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000

Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	65000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829161958100
Nome de produto da encomenda	BCS559 10x60 RGBW L914
EAN/UPC – Produto	8718291619581
Código de encomenda	423-000001-11
Código local	910503704692
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503704692
Copiar peso líquido (peça)	3,800 kg
Número de catálogo	423-000001-11
Descrição do número de catálogo	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Desenho dimensional



BCS559 10x60 RGBW L914

