



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Linjär LED-armatur för belysning av fasader och andra ytor. ColorGraz-familjen har utökats med versioner med fyra kanaler. Kombinationen RGB-vit (RGBW) eller RGB-Gul (RGBA) ger ett ännu större färgspektrum och vitt ljus av hög kvalitet i en och samma armatur.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	RGBW
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	PC [polykarbonat kupa]
Armaturens ljusfördelning	60° x 30°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Längd	914 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform


ColorGraz MX4 Powercore

	to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-registreringsnummer	887830
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	1902 lm
Initialt LED-ljusutbyte	34,8 lm/W
Initial ineffekt	55,5 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	75000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	70000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	70000
rapporterat	

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	65000
rapporterat	
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829161961100
Beställningsproduktnamn	BCS559 60x30 RGBW L914
EAN/UPC – Produkt	8718291619611
Beställningsnummer	423-000001-14
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503704695
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Katalognummer	423-000001-14
Beskrivning av katalognummer	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Måttskiss



BCS559 60x30 RGBW L914

