



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraze MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraze MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuista valkoista valoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGBW
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]
Valaisimen valokeilan hajautus	10° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	1219 mm
Väri	Alumiini
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

ColorGraz MX4 Powercore

Energiatohokkuusluokka	G
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkiavaltasuojauus]
Täristästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merkintä	FCC Class A
Täristästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-rekisteröintinumero	887832

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2476 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	34,9 lm/W
Ottoteho alussa	74 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	75000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	65000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161963500
Tilaustuotteen nimi	BCS559 10x60 RGBW L1219
EAN/UPC – tuote	8718291619635
Tilauskoodi	423-000001-16
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503704697
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Luettelonumero	423-000001-16
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Mittapiirros



BCS559 10x60 RGBW L1219

ColorGrazе MX4 Powercore

