



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Armatur med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	RGBW
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	10° x 60°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspennning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	1219 mm
Farge	Aluminium
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]

ColorGraz MX4 Powercore

Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-registreringsnummeret er:	887832

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlystytelse)	2476 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	34,9 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	74 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161963500
Produktnavn for bestilling	BCS559 10x60 RGBW L1219
EAN/UPC – produkt	8718291619635
Bestillingskode	423-000001-16
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503704697
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	423-000001-16
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Målskisse



BCS559 10x60 RGBW L1219

