



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Oprawa o dużej mocy do intensywnego oświetlania wielopiętrowych fasad i powierzchni przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Wersje RGBW i RGBA w jednej obudowie łączą rozszerzoną paletę światła barwnego i białego.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Barwa źródła światła	RGBW
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	UL/cUL
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	1219 mm
Kolor	ALU
Zatwierdzenie i aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]


ColorGraz MX4 Powercore

Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Oznaczenie FCC	FCC Class A
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Numer rejestracji EPREL	887832
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	2476 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	34,9 lm/W
Moc znamionowa	74 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	75000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	65000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829161963500
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS559 10x60 RGBW L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291619635
Kod zamówienia	423-000001-16
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503704697
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Numer katalogowy	423-000001-16
Catalog Number Description	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne



BCS559 10x60 RGBW L1219

ColorGrazе MX4 Powercore

