



ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance. As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGBW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]
Difusão do fecho da luz da luminária	10° x 60°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	1219 mm
Cor	Alumínio
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]

ColorGraz e MX4 Powercore

Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número do registro EPREL	887832

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	2476 lm
Eficiência da luminária LED inicial	34,9 lm/W
Potência de entrada inicial	74 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	75000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	70000

Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	65000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829161963500
Nome de produto da encomenda	BCS559 10x60 RGBW L1219
EAN/UPC - Produto	8718291619635
Código de encomenda	423-000001-16
Código local	910503704697
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP - Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503704697
Copiar peso líquido (peça)	4,700 kg
Número de catálogo	423-000001-16
Descrição do número de catálogo	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Desenho dimensional



BCS559 10x60 RGBW L1219

ColorGraze MX4 Powercore

