



ColorGrazе MX4 Powercore

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Светильник с высокой светоотдачей для яркого освещения фасадов и поверхностей многоэтажных зданий с минимальными перепадами уровня освещенности, спектры RGBW и RGBA обеспечивают расширенную цветовую палитру и наличие белого цвета в одном светильнике.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	RGBW
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Распределение света светильника	10° x 60°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm
Цвет	Aluminum

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс энергоэффективности	G

ColorGrazе MX4 Powercore

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Метка FCC	FCC Class A
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Регистрационный номер в EPREL	887832

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача (система со светотдачаей)	2476 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	34,9 lm/W
Начальная входная мощность	74 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	75000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	70000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	70000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	65000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161963500
Название продукта для заказа	BCS559 10x60 RGBW L1219
EAN/UPC — продукт	8718291619635
Код заказа	423-000001-16
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503704697
Вес нетто (шт.)	4,700 kg
Номер по каталогу	423-000001-16
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



ColorGraze MX4 Powercore

