



# ColorGraz MX4 Powercore



## ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraz MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraz MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuista valkoista valoa.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                       |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Lamppuperheen koodi                  | LED-HB [ LED High Brightness]    |
| Valonlähteen väri                    | RGBW                             |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                               |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                            |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi         | PC [ Polykarbonaattikupu/-suoja] |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 30° x 60°                        |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka I                  |
| CE-merkintä                          | CE-merkintä                      |
| UL-merkintä                          | UL- ja cUL-merkintä              |
| Käyttö ja sähkö tiedot               |                                  |
| Ottojännite                          | 100 - 277 V                      |

| Syöttötaajuus                    | 50–60 Hz                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys  |                                           |
| Himmennettävä                    | Kyllä                                     |
| Mekaaniset tiedot ja runko       |                                           |
| Rungon materiaali                | Puristettu alumiini                       |
| Optiikan materiaali              | Polykarbonaatti                           |
| Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti                           |
| Pituus                           | 1219 mm                                   |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet      |                                           |
| IP-luokka                        | IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Energiatohokkuusluokka           | G                                         |

## ColorGraz MX4 Powercore

|                           |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mek. iskun suojauskoodi   | IK10 [ 20 J ilkvaltasuojauus]                                                                                                                                                |
| Tärinästandardi           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| FCC-merkintä              | FCC Class A                                                                                                                                                                  |
| Tärinästandardi           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| EPREL-rekisteröintinumero | 887834                                                                                                                                                                       |

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 2512 lm   |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa           | 34,9 lm/W |
| Ottoteho alussa                           | 74 W      |

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C | 75000  |
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C | 70000  |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C   | 100000 |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C | 70000  |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C   | 100000 |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C | 65000  |

### Käyttökohteiden olosuhteet


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C |
|-------------------------|----------------|

### Tuotetiedot

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Koko tuotekoodi                     | 871829161965900                                                     |
| Tilaustuotteen nimi                 | BCS559 30x60 RGBW L1219                                             |
| EAN/UPC – tuote                     | 8718291619659                                                       |
| Tilauskoodi                         | 423-000001-18                                                       |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                                                                   |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 1                                                                   |
| SAP-materiaali                      | 910503704699                                                        |
| Net Weight (Piece)                  | 4,700 kg                                                            |
| Luettelonumero                      | 423-000001-18                                                       |
| Luettelonumeron kuvaus              | ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



## Mittapiirros



BCS559 30x60 RGBW L1219

## ColorGraze MX4 Powercore

