



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Armatr med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskildefarge	RGBW	Mekanisk og innfatning	
Lyskilde kan byttes ut	No	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Driver inkludert	Ja	Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lysstrålespredning fra armatur	60° x 30°	Lengde	1219 mm
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Godkjenning og bruk	
CE-merke	CE mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
UL-merke	UL and cUL mark	Energieffektivitet, klasse	G
Drift og elektrisk		Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Inngangsspenning	100 to 277 V	Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		

ColorGrazе MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-registreringsnummeret er:	887713

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlystytelse)	2536 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	34,8 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	74 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161966600
Produktnavn for bestilling	BCS559 60x30 RGBW L1219
EAN/UPC – produkt	8718291619666
Bestillingskode	423-000001-19
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503704701
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	423-000001-19
Katalognummerbeskrivelse	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Målskisse

