



# ColorGraz MX4 Powercore



## ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Oprawa o dużej mocy do intensywnego oświetlania wielopiętrowych fasad i powierzchni przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Wersje RGBW i RGBA w jednej obudowie łączą rozszerzoną paletę światła barwnego i białego.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                         |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Kod rodziny źródła światła                | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Barwa źródła światła                      | RGBW                          |
| Wymienne źródło światła                   | brak                          |
| Zawiera zasilacz                          | tak                           |
| Typ pokrywy optycznej/soczewki            | PC [ klosz z poliwęglanu]     |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 60° x 30°                     |
| Klasa ochrony IEC                         | Klasa bezpieczeństwa I        |
| Znak CE                                   | CE                            |
| Oznaczenie UL                             | UL/cUL                        |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne     |                               |
| Napięcie wejściowe                        | 100-277 V                     |
| Częstotliwość wejściowa                   | 50 do 60 Hz                   |

| Sterowanie i ściemnianie            |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ściemnialna                         | tak                                                                              |
| Mechanika i korpus                  |                                                                                  |
| Materiał korpusu                    | Aluminium tłoczone                                                               |
| Materiał optyki                     | PC                                                                               |
| Materiał pokrywy optycznej/soczewki | poliwęglan                                                                       |
| Długość                             | 1219 mm                                                                          |
| Zatwierdzenie i aplikacja           |                                                                                  |
| Kod klasy szczelności IP            | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]                    |
| Klasa energooszczędności            | G                                                                                |
| Odporność na udary mech.            | IK10 [ IK10]                                                                     |
| Norma związana z drganiami          | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to |


## ColorGraz MX4 Powercore

|                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.                                                                                  |
| Oznaczenie FCC                                                         | FCC Class A                                                                                                                                                                     |
| Wskaźnik odporności na drgania                                         | Not compliant to ANSI C136.31, 3G.<br>Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Numer rejestracji EPREL                                                | 887713                                                                                                                                                                          |
| <b>Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)</b>                       |                                                                                                                                                                                 |
| Initial luminous flux                                                  | 2536 lm                                                                                                                                                                         |
| Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED                             | 34,8 lm/W                                                                                                                                                                       |
| Moc znamionowa                                                         | 74 W                                                                                                                                                                            |
| <b>Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)</b>           |                                                                                                                                                                                 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 75000                                                                                                                                                                           |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 70000                                                                                                                                                                           |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C | 100000                                                                                                                                                                          |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 70000                                                                                                                                                                           |

|                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C | 100000                                                              |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 65000                                                               |
| <b>Warunki dotyczące zastosowań</b>                                    |                                                                     |
| Zakres temperatury otoczenia                                           | -40 do +50°C                                                        |
| <b>Dane produktu</b>                                                   |                                                                     |
| Pełny kod produktu                                                     | 871829161966600                                                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu                                           | BCS559 60x30 RGBW L1219                                             |
| EAN/UPC - Produkt                                                      | 8718291619666                                                       |
| Kod zamówienia                                                         | 423-000001-19                                                       |
| Numerator - Quantity Per Pack                                          | 1                                                                   |
| Numerator - Packs per outer box                                        | 1                                                                   |
| Material Nr. (12NC)                                                    | 910503704701                                                        |
| Net Weight (Piecze)                                                    | 4,700 kg                                                            |
| Numer katalogowy                                                       | 423-000001-19                                                       |
| Catalog Number Description                                             | ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



## Rysunki techniczne



BCS559 60x30 RGBW L1219

## ColorGrazе MX4 Powercore

