



# ColorGraz MX4 Powercore



## ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraz MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraz MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuista valkoista valoa.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                       |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Lamppuperheen koodi                  | LED-HB [ LED High Brightness]    |
| Valonlähteen väri                    | RGBA                             |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                               |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                            |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi         | PC [ Polykarbonaattikupu/-suoja] |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 9° x 9°                          |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka I                  |
| CE-merkintä                          | CE-merkintä                      |
| UL-merkintä                          | UL- ja cUL-merkintä              |
| Käyttö ja sähkö tiedot               |                                  |
| Ottojännite                          | 100 - 277 V                      |

| Syöttötaajuus                    | 50–60 Hz                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys  |                                           |
| Himmennettävä                    | Kyllä                                     |
| Mekaaniset tiedot ja runko       |                                           |
| Rungon materiaali                | Puristettu alumiini                       |
| Optiikan materiaali              | Polykarbonaatti                           |
| Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti                           |
| Pituus                           | 305 mm                                    |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet      |                                           |
| IP-luokka                        | IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Energiatohokkuusluokka           | G                                         |

# ColorGrazе MX4 Powercore

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Mek. iskun suojauskoodi   | IK10 [ 20 J ilkevaltasuojaus]  |
| Tärinästandardi           | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| FCC-merkintä              | FCC Class A                    |
| Tärinästandardi           | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| EPREL-rekisteröintinumero | 887714                         |

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Valovirta alussa (järjestelmän valovirta) | 566 lm    |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa           | 31,2 lm/W |
| Ottoteho alussa                           | 18.5 W    |

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C | 75000  |
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C | 70000  |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C   | 100000 |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C | 70000  |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C   | 100000 |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C | 65000  |

## Käyttökohteiden olosuhteet


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C |
|-------------------------|----------------|

## Tuotetiedot

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Koko tuotekoodi                      | 871829161987199                                                   |
| Tilaustuotteen nimi                  | BCS559 9 RGBA L305                                                |
| EAN/UPC – tuote                      | 8718291619871                                                     |
| Tilauskoodi                          | 423-000002-00                                                     |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                                                 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 4                                                                 |
| SAP-materiaali                       | 910503704702                                                      |
| Net Weight (Piece)                   | 1,200 kg                                                          |
| Luettelonumero                       | 423-000002-00                                                     |
| Luettelonumeron kuvaus               | ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



## Mittapiirros



BCS559 9 RGBA L305

