



# ColorGraze MX4 Powercore



## ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, - 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Armaturløs med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [ LED High Brightness]
Lyskildefarge	RGBA
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC [ polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	305 mm

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merke	FCC Class A

# ColorGrazе MX4 Powercore

vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	887718

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	547 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	27 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	18.5 W

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 25 °C	7500
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	70000
Beregnet 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	65000

## Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161990199
Produktnavn for bestilling	BCS559 30x60 RGBA L305
EAN/UPC – produkt	8718291619901
Bestillingskode	423-000002-03
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503704705
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalognummer	423-000002-03
Katalognummerbeskrivelse	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



## Målskisse



BCS559 30x60 RGBA L305

