



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Apparecchio dall'emissione elevata per l'illuminazione ad alta intensità di superfici e facciate su più piani da una posizione arretrata minima; le opzioni RGBW ed RGBA offrono una gamma di colori ampliata e luce bianca in un unico apparecchio.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e regolazione del flusso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Regolabile	Si
Colore sorgente luminosa	RGBA	Meccanica e corpo	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Materiale del corpo	Alluminio estruso
Driver incluso	Si	Materiale ottico	Polycarbonate
Tipo copertura ottica/lenti	PC [Copertura policarbonato PC]	Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	9° x 9°	Lunghezza	609 mm
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Approvazione e applicazione	
Marchio CE	CE mark	Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Marchio UL	UL and cUL mark	Classe di efficienza energetica	G
Funzionamento e parte elettrica		Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Tensione in ingresso	100 to 277 V	Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G


ColorGraz e MX4 Powercore

Numero di registrazione EPREL	887720
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	1160 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	31,2 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	37 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	75000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	65000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829161992599
Nome prodotto ordine	BCS559 9 RGBA L609
EAN/UPC - Prodotto	8718291619925
Codice d'ordine	423-000002-05
Codice locale	42300000205
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	910503704707
Peso netto (al pezzo)	2,598 kg
Numero catalogo	423-000002-05
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Disegno tecnico



BCS559 9 RGBA L609

