



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Linjär LED-armatur för belysning av fasader och andra ytor. ColorGraz-familjen har utökats med versioner med fyra kanaler. Kombinationen RGB-vit (RGBW) eller RGB-Gul (RGBA) ger ett ännu större färgspektrum och vitt ljus av hög kvalitet i en och samma armatur.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	RGBA
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	PC [polykarbonat kupa]
Armaturens ljusfördelning	10° x 60°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Längd	610 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandsäker]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGrazе MX4 Powercore


EPREL-registreringsnummer	887721
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	1086 lm
Initialt LED-ljusutbyte	27 lm/W
Initial ineffekt	37 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	75000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	70000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	70000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	65000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C

Produktdata

Fullständig produktkod	871829161993299
Beställningsproduktnamn	BCS559 10x60 RGBA L609
EAN/UPC – Produkt	8718291619932
Beställningsnummer	423-000002-06
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503704708
Net Weight (Piece)	0,825 kg
Katalognummer	423-000002-06
Beskrivning av katalognummer	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Måttskiss



BCS559 10x60 RGBA L609

