



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Armatør med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	RGBA
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	609 mm
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGrazе MX4 Powercore


EPREL-registreringsnummeret er:	887723
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1094 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	27 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	37 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	7500
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161995699
Produktnavn for bestilling	BCS559 30x60 RGBA L609
EAN/UPC – produkt	8718291619956
Bestillingskode	423-000002-08
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503704710
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Katalognummer	423-000002-08
Katalognummerbeskrivelse	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Målskisse



BCS559 30x60 RGBA L609

