



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraz MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraz MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuisia valkoista valoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	RGBA	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Valaisimen valokeilan hajautus	9° x 9°	Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
CE-merkintä	CE-merkintä	Pituus	914 mm
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Käyttö ja sähkö tiedot		IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojus vesisuihkulta]
Ottojännite	100 - 277 V	Energiatohokkuusluokka	G

ColorGraz MX4 Powercore

Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkevaltasuojaus]
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-rekisteröintinumero	887725

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1740 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	31,2 lm/W
Ottoteho alussa	55.5 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	75000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	70000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	65000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161967300
Tilaustuotteen nimi	BCS559 9 RGBA L914
EAN/UPC – tuote	8718291619673
Tilauskoodi	423-000002-10
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503704712
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Luettelonumero	423-000002-10
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Mittapiirros



BCS559 9 RGBA L914

ColorGrazе MX4 Powercore

