



# ColorGraze MX4 Powercore



## ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze-tuoteperehettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraze MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraze MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuista valkoista valoa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [ LED High Brightness]
Valonlähteen väri	RGBA
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [ Polykarbonaattikupu/-suojaj]
Valaisimen valokeilan hajautus	10° x 60°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	914 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Energiätehokkuusluokka	G

# ColorGraze MX4 Powercore

Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [ 20 J ilkvaltasuojaus]
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-rekisteröintinumero	887726

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1629 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	27 lm/W
Ottoteho alussa	55.5 W

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	75000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	70000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	65000

## Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161968000
Tilaustuotteen nimi	BCS559 10x60 RGBA L914
EAN/UPC – tuote	8718291619680
Tilauskoodi	423-000002-11
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503704713
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Luettelonumero	423-000002-11
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Mittapiirros



BCS559 10x60 RGBA L914

## ColorGraze MX4 Powercore

