



ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance; As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGBA
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]
Difusão do fecho da luz da luminária	30° x 60°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	914 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to


ColorGraz MX4 Powercore

	the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Número do registro EPREL	887728
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1641 lm
Eficiência da luminária LED inicial	27 lm/W
Potência de entrada inicial	55.5 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	7500
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	70000

Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	65000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829161970300
Nome de produto da encomenda	BCS559 30x60 RGBA L914
EAN/UPC – Produto	8718291619703
Código de encomenda	423-000002-13
Código local	910503704715
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503704715
Copiar peso líquido (peça)	3,800 kg
Número de catálogo	423-000002-13
Descrição do número de catálogo	ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Desenho dimensional



BCS559 30x60 RGBA L914

