



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Oprawa o dużej mocy do intensywnego oświetlania wielopiętrowych fasad i powierzchni przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Wersje RGBW i RGBA w jednej obudowie łączą rozszerzoną paletę światła barwnego i białego.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i ściemnianie	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Ściemnialna	tak
Barwa źródła światła	RGBA	Mechanika i korpus	
Wymienne źródło światła	brak	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Zawiera zasilacz	tak	Materiał optyki	PC
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	60° x 30°	Długość	914 mm
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Zatwierdzenie i aplikacja	
Znak CE	CE	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Oznaczenie UL	UL/cUL	Klasa energooszczędności	G
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Napięcie wejściowe	100-277 V	Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		


ColorGraz MX4 Powercore

	to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Numer rejestracji EPREL	887729
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	1683 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	28 lm/W
Moc znamionowa	55.5 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	7500
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	70000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	65000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829161971000
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS559 60x30 RGBA L914
EAN/UPC - Produkt	8718291619710
Kod zamówienia	423-000002-14
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503704716
Net Weight (Piece)	3.800 kg
Numer katalogowy	423-000002-14
Catalog Number Description	ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Rysunki techniczne



BCS559 60x30 RGBA L914

ColorGrazе MX4 Powercore

