



ColorGraze MX4 Powercore

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Светильник с высокой светоотдачей для яркого освещения фасадов и поверхностей многоэтажных зданий с минимальными перепадами уровня освещенности, спектры RGBW и RGBA обеспечивают расширенную цветовую палитру и наличие белого цвета в одном светильнике.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	RGBA
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Распределение света светильника	60° x 30°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	914 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс энергоэффективности	G
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

ColorGrazе MX4 Powercore

Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Регистрационный номер в EPREL	887729

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	1683 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	28 lm/W
Начальная входная мощность	55.5 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	7500
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	70000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	70000

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	65000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
--	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161971000
Название продукта для заказа	BCS559 60x30 RGBA L914
EAN/UPC — продукт	8718291619710
Код заказа	423-000002-14
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503704716
Вес нетто (шт.)	3,800 kg
Номер по каталогу	423-000002-14
Номер по каталогу, описание	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Чертеж размеров



BCS559 60x30 RGBA L914

ColorGraze MX4 Powercore

