



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Nagy teljesítményű világítótest a többemeletes homlokzatok és felületek erős fénnel való megvilágításához minimális távolságról; az RGBW és RGBA változatok bővített színpalettát és fehér fényt biztosítanak egyetlen lámpatestben.

Termék adatok


Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	RGBA
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	PC [Polikarbonát buraj]
A lámpatest fényszóródása	9° x 9°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL and cUL mark
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	1219 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékosági osztály	G
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

ColorGraz e MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-regisztrációs szám	887730
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	2264 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	31,2 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	74 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	75000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	70000

Méretezett rajza



70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	65000
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
Termékadatok	
Teljes termék kód	871829161972700
A termék megrendelési neve	BCS559 9 RGBA L1219
EAN/UPC - termék	8718291619727
Rendelési kód	423-000002-15
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503704717
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalógusszám	423-000002-15
A katalógusszám leírása	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



ColorGrazе MX4 Powercore

