



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Armatur med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	RGBA
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	9° x 9°
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lengde	1219 mm
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

ColorGraz e MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-registreringsnummeret er:	887730

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	2264 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	31,2 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	74 W

Yttelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161972700
Produkt navn for bestilling	BCS559 9 RGBA L1219
EAN/UPC – produkt	8718291619727
Bestillingskode	423-000002-15
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503704717
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	423-000002-15
Katalognummerbeskrivelse	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Målskisse



BCS559 9 RGBA L1219

