



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Linjär LED-armatur för belysning av fasader och andra ytor. ColorGraz-familjen har utökats med versioner med fyra kanaler. Kombinationen RGB-vit (RGBW) eller RGB-Gul (RGBA) ger ett ännu större färgspektrum och vitt ljus av hög kvalitet i en och samma armatur.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	RGBA
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	PC [polykarbonat kupa]
Armaturens ljusfördelning	15° x 30°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Längd	1219 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform


ColorGraz MX4 Powercore

	to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-märkning	FCC Class A
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-registreringsnummer	887733
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	2220 lm
Initialt LED-ljusutbyte	30,9 lm/W
Initial ineffekt	74 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	75000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	70000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	70000
rapporterat	

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	65000
rapporterat	
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829161974100
Beställningsproduktnamn	BCS559 15x30 RGBA L1219
EAN/UPC – Produkt	8718291619741
Beställningsnummer	423-000002-17
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503704719
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	423-000002-17
Beskrivning av katalognummer	ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Måttskiss



BCS559 15x30 RGBA L1219

