



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Nagy teljesítményű világítótest a többemeletes homlokzatok és felületek erős fénnel való megvilágításához minimális távolságról; az RGBW és RGBA változatok bővített színpalettát és fehér fényt biztosítanak egyetlen lámpatestben.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	RGBA
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	PC [Polikarbonát burra]
A lámpatest fényszóródása	30° x 60°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL and cUL mark
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	1219 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékosági osztály	G
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the


ColorGraz MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-regisztrációs szám	887734
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	2188 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	27 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	74 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	7500
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	70000

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	65000
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
Termékadatok	
Teljes termékkód	871829161975800
A termék megrendelési neve	BCS559 30x60 RGBA L1219
EAN/UPC - termék	8718291619758
Rendelési kód	423-000002-18
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503704720
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalógusszám	423-000002-18
A katalógusszám leírása	ColorGraz MX4 Powercore, RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



BCS559 30x60 RGBA L1219

ColorGrazе MX4 Powercore

