

PHILIPS

Lighting



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Nagy teljesítményű világítótest a többemeletes homlokzatok és felületek erős fényvel való megvilágításához minimális távolságról; az RGBW és RGBA változatok bővített színpalettát és fehér fényt biztosítanak egyetlen lámpatestben.

Termék adatok

Általános információ		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Szabályozható	Igen
A fényforrás színe	RGBA		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
Optika/lencse típusa	PC [Polikarbonát buraj]		
A lámpatest fényszóródása	60° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
Működtetés és elektronika		Mechanika és tokozás	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V	Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz	Az optika anyaga	Polycarbonate
		Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
		Hossz	1219 mm
		Tanúsítvány és alkalmazási területek	
		Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejűtés ellen védett, vízsugár ellen védett]
		Energiatakarékosági osztály	G
		Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
		Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

ColorGraze MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-regisztrációs szám	887735

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	2244 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	28 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	74 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	7500
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	70000

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	65000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161976500
A termék megrendelési neve	BCS559 60x30 RGBA L1219
EAN/UPC - termék	8718291619765
Rendelési kód	423-000002-19
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503704721
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalógusszám	423-000002-19
A katalógusszám leírása	ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



BCS559 60x30 RGBA L1219

ColorGraze MX4 Powercore

