

iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Når designere trenger åpen RGB-effektbelysning med høy lysstyrke eller må utforme kreative videoskjermer med middels eller lav oppløsning, kan de benytte iColor Flex MX gen2, som har fleksible trådrekker av store LED-noder med høy intensitet. Hver Flex MX gen2-node kan styres individuelt, noe som gir topp designfleksibilitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]
Lyskildefarge	RGB
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Driver inkludert	No
Optisk deksel-/linsetype	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
Lysstrålespredning fra armatur	165°
CE-merke	CE mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	7.5 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	8 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	0.5 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

iColor Flex MX gen2

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Produktdata

Fullstendig produktkode	871829162290199
Produktnavn for bestilling	BGC494 50 RGB TSDM4 WH
EAN/UPC – produkt	8718291622901

Bestillingskode	101-000076-00
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	910503705490
Net Weight (Piece)	0,683 kg
Katalognummer	101-000076-00
Katalognummerbeskrivelse	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Målskisse



BGC494 50 RGB TSDM4 WH

