



iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Para os designers que buscam por uma iluminação de destaque/visão direta (direct view) RGB de alto brilho, ou ainda projetar exibições criativas de vídeo em baixa resolução, o iColor Flex MX gen2 é uma solução disposta em cordões flexíveis de LED de alta intensidade. Cada módulo Flex LMX gen2 é controlável individualmente, proporcionando a máxima flexibilidade para o design.

Dados do produto

Informações gerais		Dados mecânicos e de compartimento	
Número de fontes de luz	50 [50 pcs]	Material do compartimento	PC
Código da família das lâmpadas	LED-MD [LED Multi-die]	Material de lente/tampa óptica	PC
Cor da fonte de luz	RGB	Cor	Branco
Fonte de luz substituível	Sim	Aprovação e aplicação	
Controlador incluído	Não	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM4 [Cúpula transparente com separação de 4 polegadas]	Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Difusão do fecho da luz da luminária	165°	Eficiência da luminária LED inicial	8 lm/W
Marca CE	CE	Potência de entrada inicial	0.5 W
Dados elétricos e de operação		Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Tensão de entrada	7,5 V	Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	60000
Controles e dimerização		Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Regulável	Sim	Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	60000
		Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	60000

iColor Flex MX gen2

Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	60000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	60000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------


Dados do produto

Código do produto completo	871829162290199
Nome de produto da encomenda	BGC494 50 RGB TSDM4 WH
EAN/UPC – Produto	8718291622901
Código de encomenda	101-000076-00

Código local	910503705490
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	12
Nº do material (12NC)	910503705490
Copiar peso líquido (peça)	0,683 kg
Número de catálogo	101-000076-00
Descrição do número de catálogo	iColor Flex MX gen2, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP66

Desenho dimensional



BGC494 50 RGB TSDM4 WH

