



iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Когда дизайнеры хотят создать яркое прямое акцентное освещение в палитре RGB или нуждаются в креативных видеодисплеях с низким разрешением, они используют iColor Flex LMX gen2 — гибкие гирлянды, состоящие из больших ярких светодиодных ячеек. Управление каждой ячейкой Flex LMX gen2 осуществляется индивидуально, что обеспечивает максимальную гибкость дизайна.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	50 [50 pcs]
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]
Цвет источника света	RGB
Сменный источник света	Yes
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	CLFT4 [Clear flat 4 inch separated]
Распределение света светильника	105°
Маркировка CE	CE mark
Технические характеристики освещения	
Осевая (максимальная) сила света на модуль	11 cd
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Цвет	Black
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	30 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	30 lm/W
Начальная входная мощность	1 W


iColor Flex LMX gen2

Производительность со временем (соответствие МЭК)		
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	60000	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	100000	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	60000	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000	
Условия эксплуатации		
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C	

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829162306999
Название продукта для заказа	BGC495 50 RGB CLFT4 BK
EAN/UPC — продукт	8718291623069
Код заказа	101-000077-00
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	910503705491
Вес нетто (шт.) SAP	0,980 kg
Номер по каталогу	101-000077-00
Номер по каталогу, описание	iColor Flex LMX gen2, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Чертеж размеров



iColor Flex LMX gen2

