




LuxSpace Mini, recessed

DN560B LED8S/830 PSU-E C WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed, LED Module, system flux 800 lm, 830 Varm hvid, DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern, Højglans spejl, Hvid RAL 9003

Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger (strøm mv.), men også deres personaleressourcer. Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse. LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, behagelig belysning og design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). Det brede udvalg af ekstraudstyr gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]
Fod	- [-]
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Forkobling	-
Driver inkluderet	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem

	bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Produktseriekode	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Lighting Technology	LED
Plan	Specifikation
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år

LuxSpace Mini, recessed

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Nej

Lysteknisk

Lysstrøm	820 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	103 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Højglans spejl
Optikafskærmningstype	-
Lampens lysstrålespedning	80°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	5 A
Starttid	0,05 ms
Strømforbrug	8 W
Effektfaktor (brøk)	0.8
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	50

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +25 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømhed/transformer	DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt

Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet højde	72 mm
Samlet diameter	164 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH
Det fulde produktnavn	DN560B LED8S/830 PSU-E C WH
Full EOC	871829193760900
Ordrekode	93760900
Materialenr. (12NC)	910503706506
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291937609
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718291937609

LuxSpace Mini, recessed

Målskitse

