



Fresh Food, pendant

PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED Module, system flux 2700 lm, 840 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), Feixe largo, Cinza

Os revendedores procuram criar um ambiente apelativo e realçar os produtos nas respectivas lojas com a luz certa e com a excelência do design dos produtos. Também ambicionam reduzir os custos de funcionamento (energia, manutenção). Através da incorporação da tecnologia LED num excelente e puro design, o Fresh Food Pendant, satisfaz plenamente estas expectativas.


Dados do produto

Informações gerais		Marca CE	
Código da família das lâmpadas	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Período de garantia	5 anos
Fonte de luz substituível	Não	Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Marca ENEC	-
Driver incluído	Sim	Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.	Em conformidade com RoHS da UE	Não
Código da família de produtos		Caraterísticas técnicas da luz	
PT570P [Fresh Food Pendant]		Fluxo Luminoso	2.700 lm
Tecnologia de iluminação		Temperatura de cor correlacionada	4000 K
LED		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	102 lm/W
		Color rendering index (CRI)	>80
		Cor da fonte de luz	840 branco neutro
		Tipo de ótica	Feixe largo
		Difusão do feixe de luz da luminária	54°

Fresh Food, pendant

Classificação de encandeamento unificada	Not applicable
CEN	
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	14,5 A
Tempo de irrupção	0,22 ms
Consumo de Energia	26,5 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	-
Cabo	Cabo de 2,5 m sem ficha
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	32
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	+10 a +25 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Cinza
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Altura total	246 mm
Diâmetro global	400 mm

Desenho dimensional



Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.37) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L80
Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Nome do produto completo	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Código do produto completo	871829193755500
Código de encomenda	93755500
N.º material (12NC)	910503706546
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291937555
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718291937555

Fresh Food, pendant

