



Fresh Food, pendant

PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED Module, system flux 2700 lm, 840 neutralvit, Strömförsörjningsenhet (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, Grå

Butiksägare vill skapa en inbjudande stämning i lokalen och framhäva sina varor med rätt ljus och stilren design samtidigt som de sänker omkostnaderna (för energi & underhåll). Fresh Food-pendeln uppfyller alla dessa förväntningar genom att integrera effektiv LED-teknologi i en vacker och stilren design.

Produktdata

Allmän information		Säkerhetsmärkning, antändlighet	
Lampfamiljskod	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	ENEC-märkning	-
Utbytbar ljuskälla	Nej	Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet	EU RoHS-kompatibel	Nej
Driftdon ingår	Ja	Ljusteknik	
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Ljusflöde	2 700 lm
Produktfamiljskod	PT570P [Fresh Food Pendant]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Lighting Technology	LED	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	102 lm/W
CE-märkning	Ja	Färgåtergivningsindex	>80
Garantitid	5 år	Ljuskällans färg	840 neutralvit
		Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
		Armaturens ljusstrålefördelning	54°
		Enhetlig bländmärkning	Not applicable
		Drift och elektricitet	
		Ingångsspänning	220–240 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz

Fresh Food, pendant

Ingående ström	14,5 A
Ingåendetid	0,22 ms
Effektförbrukning	26,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	Kabel 2,5 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	246 mm
Total diameter	400 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
------------------------	------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.37) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Fullständigt produktnamn	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR
Full EOC	871829193755500
Beställningsnummer	93755500
Materialnummer (12NC)	910503706546
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291937555
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718291937555

Måttskiss



Fresh Food, pendant

