



LuxSpace, recessed

DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH

LuxSpace, recessed, 34.5 W, 3800 lm, DALI, Buzlu

Günümüzde her işletme, tüm kaynaklarını optimize etmek istiyor ve bu yalnızca enerji gibi işletme maliyetleri değil, aynı zamanda getiri üzerinde çok daha büyük bir etki olarak gördükleri kullanıcı maliyetleri anlamına da geliyor. LuxSpace ideal bir yukarıdan aydınlatma çözümüdür. Aydınlatma performansından (etkililik, renksel geriverim CRI90 ve ışık dağılımı) ödün vermeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel birleşimini sağlamak üzere tasarlanmıştır. LuxSpace yukarıdan aydınlatma, uygulama ne olursa olsun, kullanıcı konforunu destekleyen arzu edilen ambiyanslar yaratmak için çok çeşitli seçenekler sunar. Ofis uygulamaları için LuxSpace, özel ayarlanabilir beyaz ürünleri ve aydınlatma kontrolleriyle sağlık ve esenliği de destekler.

Ürün veri

Genel Bilgiler		
Lamba ailesi kodu	LED38S [LED module, system flux 3800 lm]	(B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Kapak Tabanı	- [-]	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	
Sürücü	-	
Tertibat dahildir	Evet	
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü	
Ürün ailesi kodu	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	
Değer merdiveni	Teknik özellikler	
CE işareti	Evet	
Garanti süresi	5 yıl	
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için	
ENEC işareti	ENEC işareti	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn.	
EU RoHS ile uyumludur	Hayır	
Işık Teknik Ayrıntıları		
Işık Akısı	3.800 lm	

LuxSpace, recessed

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	110 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	Ayarlanabilir beyaz
Optik sistem türü	Parlak ayna
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	80°
Birleşik parlama derecesi CEN	25

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	49 A
Ani akım süresi	0,154 ms
Güç Tüketimi	34,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	17

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +25 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DC uyumlu, harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	DALI
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Genel yükseklik	96,5 mm

Toplam çap	214 mm
------------	--------

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM≤4
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L90
Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte lümen bakım	L80


Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH
Tam ürün adı	DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH
Tam ürün kodu	871829194390700
Sipariş kodu	94390700
Malzeme No. (12NC)	910503706703
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291943907
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718291943907

Boyutlu çizim



LuxSpace, recessed

