



LuxSpace, recessed

DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH

LuxSpace, recessed, 34.5 W, 3700 lm, DALI, Matt

Kundene ønsker å optimalisere alle ressursene sine, og det betyr ikke bare driftskostnader (energi osv.), men også de ansatte. Energibesparelser er derfor en prioritet, men de må ikke ha en negativ affekt på velværen til de ansatte, som trenger et behagelig miljø for å kunne være mer produktive. De må heller ikke ha en negativ effekt på kunder som ønsker å nyte handlingen. LuxSpace gir en perfekt kombinasjon av effektivitet, lyskomfort og design, uten at den går på kompromiss med belysningsytelsen (fargegjengivelse og jevn farge). Den tilbyr et stort utvalg for å kunne skape den ønskede stemningen, uansett bruksområde. Til bruk på kontorer bidrar LuxSpace til en generell følelse av helse og velvære med dedikerte Tunable White-produkter

Produktdata

Generell informasjon		Lighting Technology	
Lampefamiliekode	LED38S [LED module, system flux 3800 lm]	Verditrapp	Spesifikasjon
Sokkelbase	- [-]	CE-merke	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Garantiperiode	5 år
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Forkobling	-	ENEC-merke	ENEC-merke
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Merknader	* – I henhold til Lighting Europas veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	I samsvar med EU RoHS	Nei
Produktseriekode	DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]	Teknisk belysning	
		Lysytelse	3 700 lm
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	107 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
		Lyskildefarge	Justerbar hvit

LuxSpace, recessed

Optisk type	Speil med høy glans
Armatør lysstråle spredning	70°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220/240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	49 A
Innløpstid	0,154 ms
Effektforbruk	34,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	17

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +25 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DC-kompatibel, ekstern
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total høyde	119 mm
Total diameter	214 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	-
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH
Fullstendig produktnavn	DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH
Full EOC	871829194391400
Bestillingskode	94391400
Materialenr. (12NC)	910503706704
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291943914
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291943914

Målskisse



LuxSpace, recessed

