



LuxSpace, recessed

DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH

LuxSpace, recessed, 34.5 W, 3700 lm, DALI, Frostad

Kunderna vill optimera alla sina resurser, och det betyder inte bara deras driftskostnader (energi osv.) utan även användarkostnader där de ser mycket större inverkan på avkastningen. Därför är LuxSpace utformat för att ge den perfekta kombinationen av effektivitet, visuell komfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestanda (färgåtergivning och ljusfördelning). Det erbjuder ett brett utbud av alternativ för att skapa önskad atmosfär för att stödja användarkomfort, oavsett applikation. För kontorsanvändning stöder LuxSpace hälsa och välbefinnande med särskilda Tunable White-produkter och belysningskontroller.

Produktdata


Allmän information		Lighting Technology	
Lampfamiljskod	LED38S [LED module, system flux 3800 lm]	Värdetrappa	Specifikation
Socket	- [-]	CE-märkning	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej	Garantitid	5 år
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon	-	ENEC-märkning	ENEC-märkning
Driftdon ingår	Ja	Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	EU RoHS-kompatibel	Nej
Produktfamiljskod	DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]	Ljusteknik	
		Ljusflöde	3 700 lm
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107 lm/W
		Färgåtergivningsindex	>80
		Ljuskällans färg	Inställbart vitt
		Optiktyp	Höglanspolerad spegeloptik
		Armaturens ljusstrålefördelning	70°

LuxSpace, recessed

Enhetlig bländmärkning	19
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220/240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	49 A
Ingåendetid	0,154 ms
Effektförbrukning	34,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	
17	
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt, DC-kompatibelt, externt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Total höjd	119 mm
Total diameter	214 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	-
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L90
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH
Fullständigt produktnamn	DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH
Full EOC	871829194391400
Beställningsnummer	94391400
Materialnummer (12NC)	910503706704
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291943914
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718291943914

Måttskiss



LuxSpace, recessed

