



Iridium Mini

SGS451 CPO-TW45W K EB II VX2 GB AL

Mini Iridium, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 45 W, Électronique, Classe de sécurité II, Réflecteur pour rue étroite avec incrustation en V et grille, Vasque/cache en verre

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Appareillage	EB [Électronique]
Cellule photoélectrique	-
Code famille de produits	SGS451 [Mini Iridium]
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC

Données techniques de l'éclairage	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	10°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	10°
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en verre
Type d'optique d'extérieur	Réflecteur pour rue étroite avec incrustation en V et grille

Iridium Mini

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	45 W
Câble	-

Mécanique et boîtier

Dispositif de montage	-
Couleur des pièces	Toutes pièces colorées

Approbation et application

Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Données du produit

Nom du produit de la commande	SGS451 CPO-TW45W K EB II VX2 GB AL
Nom de produit complet	SGS451 CPO-TW45W K EB II VX2 GB AL
Code EOC	871794395826900
Code de commande	95826900
Code 12NC	910503729618
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943958269
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943958269

Schéma dimensionnel

