



StreetSaver

BPP007 LED-MP/740 PSR II GR LS-8 50% 60P

StreetSaver, LED Medium Power, Zasilacz z regulacją,
Ściemnianie LumiStep 8 godzin, Bezpośrednio na słupie do
średnicy 60 mm


Zgodnie z nowymi przepisami od 2015 r. nie będzie można używać lamp zawierających rtęć. Oznacza to również konieczność wymiany wszystkich opraw, w których montuje się takie źródła. Z drugiej strony liczba istniejących opraw jest ogromna, a władze miast zazwyczaj dysponują ograniczonymi budżetami na takie prace, szczególnie w tych trudnych ekonomicznie czasach. Jednocześnie te same władze stoją w obliczu rosnących nacisków na oszczędzanie energii i ograniczanie zjawiska zanieczyszczania nocnego nieba światłem (wiele opraw do lamp rtęciowych ma przezroczyste klosze, przez które światło rozprasza się na wszystkie strony). StreetSaver to przystępne cenowo i znakomite jakościowo rozwiązanie. Za jego pomocą władze miast mogą w jednym ruchu rozwiązać wszystkie wymienione problemy, zastępując oprawy do lamp rtęciowych systemem opartym na technologii LED przy minimalnych nakładach.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kod rodziny lamp	LED-MP [LED Medium Power]	z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	
Wymienne źródło światła	Nie	Rodzina produktów	BPP007 [StreetSaver]
W zestawie sterownik	Tak	Lighting Technology	LED
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku	Sterownik wbudowany	Ściemnianie LumiStep 8 godzin
		Znak CE	Tak
		Oznaczenie ENEC	-
		Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	2 456 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62,97 lm/W
Barwa źródła światła	740 neutralna biel
Typ klosza	Klosz mleczny z poliwęglanu
Typ optyki na zewnątrz	Bardzo szeroki kąt rozsyłu światła 120°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	39 W
Przewód	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -40°C do +50°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatork	Zasilacz z regulacją
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Rysunki techniczne



Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80
Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BPP007 LED-MP/740 PSR II GR LS-8 50% 60P
Pełna nazwa produktu	BPP007 LED-MP/740 PSR II GR LS-8 50% 60P
Full EOC	871869606528000
Kod zamówienia	06528000
Materiał Nr (12NC)	910503910005
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696065280
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696065280

