




TBS165

TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP

3, TL5, 14 W, 840 nøytralhvit, Elektronisk høyfrekvens, Optikk med høy glans, dobbeltparabolsk, lukket, Push-in-kontakt og strekkavlastning

Philips Basic TBS165 er en modulbasert armaturserie som passer inn i nettverksmoduler på 600 mm i åpne tak, skjulte tak og gipstak. I kombinasjon med en HF-forkobling og MASTER TL5-lyskilder, gir Basic TBS165 rom for betydelige energibesparelser ved utskiftning av gamle elektromagnetiske installasjoner. Det firkantede armaturet er bare 55 mm høyt med en meget flat innfatning, og kan benyttes til almennbelysning på en rekke bruksområder på kontorer, skoler og i butikker (supermarkeder, hobbyvareutsalg). Basic TBS165 veier lite, har en ekstern kobling og forhåndsinstallerte lyskilder noe som gir en meget enkel montering.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]
Forkobling	HF [Elektronisk høyfrekvens]
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Teknisk belysning	
Antall lyskilder	3
Lyskilde farge	840 nøytralhvit
Optisk type	Optikk med høy glans, dobbeltparabolsk, lukket
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V

Effektforbruk	14 W
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP
Fullstendig produktnavn	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP

TBS165

Full EOC	871869606622500
Bestillingskode	06622500
Materialenr. (12NC)	910503910007
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696066225

SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696066225

Målskisse

