




TBS165

TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP

4, TL5, 14 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokich częstotliwości, Odbłyśnik wyskopolerowany, matowy, aluminium, raster, Szybkozłączka i odciążka

Oprawy TBS165 to modułowe oprawy zaprojektowane do sufitów podwieszanych o modułach 600 mm x 600 mm z widocznym profilem nośnym. Stosowane w kombinacji z osprzętem wysokiej częstotliwości i lampami Philips MASTER TL5, oprawy TBS165 zastosowane w zastępstwie starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają znaczne oszczędności energii. Mając zaledwie 51 mm wysokości i bardzo płaskie obrzeże kwadratowe oprawy mogą być stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach oraz w sklepach. Lekka oprawa TBS165 posiada złącze zewnętrzne i preinstalowane lampy, co czyni ją prostą i szybką w montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ optyki	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Odbłyśnik wyskopolerowany, matowy, aluminium, raster	
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]		
Znak CE	Tak		
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności		
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Liczba źródeł światła	4	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Barwa źródła światła	840 neutralna biel	Zużycie energii	14 W
		Połączenie	Szybkozłączka i odciążka
		Certyfikaty i zastosowania	
		Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
		Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
		Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

TBS165

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP
Pełna nazwa produktu	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP
Full EOC	871869606623200
Kod zamówienia	06623200

Materiał Nr (12NC)	910503910008
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696066232
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696066232

Rysunki techniczne

